

RESORTES HEFTY^{MR} SERIE DE CARGA MEDIA (COLOR MORADO)

ALAMBRE REDONDO • Alambre de Piano (M) o Cromo Silicio (C) (Rango Ideal de Funcionamiento: 20% a 25% de Longitud sin Carga)

NUMERO DE PARTE LEE	DIAMETRO DEL AGUJERO		DIAMETRO DEL PERNO		DIAMETRO EXTERIOR*		MATERIAL	DIAMETRO DEL ALAMBRE		LONGITUD SIN CARGA		CARGA A DEFLEXION DEL 50%		CONSTANTE		ALTURA SOLIDA	
	PULG.	MM	PULG.	MM	PULG.	MM		PULG.	MM	PULG.	MM	LBS.	KG	LBS/PULG.	KG/MM	PULG.	MM
LHL 375B 01	3/8	9.53	3/16	4.76	.343	8.71	M	.058	1.47	1	25.40	33.30	15.10	90.0	1.607	.585	14.86
LHL 375B 02					.337	8.56		.058	1.47	1 1/4	31.75	33.76	15.31	73.0	1.304	.730	18.54
LHL 375B 03					.325	8.26		.058	1.47	1 1/2	38.10	37.19	16.87	67.0	1.196	.875	22.23
LHL 375B 04					.330	8.38		.059	1.50	1 3/4	44.45	37.56	17.03	58.0	1.036	1.040	26.42
LHL 375B 05					.329	8.36		.059	1.50	2	50.80	37.00	16.78	50.0	.893	1.185	30.10
LHL 375B 06					.327	8.31		.059	1.50	2 1/2	63.50	38.85	17.62	42.0	.750	1.420	36.07
LHL 375B 07					.328	8.33		.058	1.47	3	76.20	33.30	15.10	30.0	.536	1.750	44.45
LHL 375B 08					.330	8.38		.058	1.47	6	152.40	33.30	15.10	15.0	.268	3.320	84.33
LHL 500B 01	1/2	12.70	9/32	7.14	.461	11.71	M	.078	1.98	1	25.40	62.16	28.20	168.0	3.000	.605	15.37
LHL 500B 02					.466	11.84		.080	2.03	1 1/4	31.75	64.29	29.16	139.0	2.482	.765	19.43
LHL 500B 03					.455	11.56		.080	2.03	1 1/2	3.81	66.60	30.21	120.0	2.143	.920	23.37
LHL 500B 04					.460	11.68		.080	2.03	1 3/4	44.45	67.34	30.55	104.0	1.857	1.010	25.65
LHL 500B 05					.461	11.71		.080	2.03	2	50.80	64.38	29.20	87.0	1.554	1.170	29.72
LHL 500B 06					.461	11.71		.080	2.03	2 1/2	63.50	62.90	28.53	68.0	1.214	1.450	36.83
LHL 500B 07					.461	11.71		.080	2.03	3	76.20	63.27	28.70	57.0	1.018	1.690	42.93
LHL 500B 08					.461	11.71		.080	2.03	3 1/2	88.90	60.87	27.61	47.0	.839	2.020	51.31
LHL 500B 09					.461	11.71		.080	2.03	6	152.40	59.94	27.19	27.0	.482	3.400	86.36
LHL 625B 01	5/8	15.88	11/32	8.73	.581	14.76	M	.098	2.49	1	25.40	102.49	46.49	277.0	4.947	.615	15.62
LHL 625B 02					.578	14.68		.098	2.49	1 1/4	31.75	96.20	43.64	208.0	3.714	.765	19.43
LHL 625B 03					.571	14.50		.100	2.54	1 1/2	38.10	105.45	47.83	190.0	3.393	.930	23.62
LHL 625B 04					.580	14.73		.102	2.59	1 3/4	44.45	108.78	49.34	168.0	3.000	1.080	27.43
LHL 625B 05					.574	14.58		.102	2.59	2	50.80	109.52	49.68	148.0	2.643	1.230	31.24
LHL 625B 06					.572	14.53		.102	2.59	2 1/2	63.50	106.38	48.25	115.0	2.054	1.535	38.99
LHL 625B 07					.586	14.88		.105	2.67	3	76.20	111.00	50.35	100.0	1.786	1.865	47.37
LHL 625B 08					.586	14.88		.105	2.67	3 1/2	88.90	110.08	49.93	85.0	1.518	2.160	54.86
LHL 625B 09					.582	14.78		.105	2.67	4	101.60	112.48	51.02	76.0	1.357	2.450	62.23
LHL 625B 10					.577	14.66		.105	2.67	6	152.40	111.00	50.35	50.0	.893	3.715	94.36
LHL 750B 01	3/4	19.05	3/8	9.52	.710	18.03	C	.120	3.05	1	25.40	166.50	75.52	450.0	8.036	.630	16.00
LHL 750B 02					.725	18.42		.125	3.18	1 1/4	31.75	178.06	80.77	385.0	6.875	.780	19.81
LHL 750B 03					.715	18.16		.125	3.18	1 1/2	38.10	177.60	80.56	320.0	5.715	.925	23.50
LHL 750B 04					.695	17.65		.125	3.18	1 3/4	44.45	186.48	84.59	288.0	5.143	1.080	27.43
LHL 750B 05					.690	17.53		.125	3.18	2	50.80	183.52	83.24	248.0	4.429	1.240	31.50
LHL 750B 06					.690	17.53		.125	3.18	2 1/2	63.50	177.60	80.56	192.0	3.429	1.525	38.74
LHL 750B 07					.710	18.03		.125	3.18	3	76.20	159.84	72.50	144.0	2.572	1.780	45.21
LHL 750B 08					.700	17.78		.125	3.18	3 1/2	88.90	165.76	75.19	128.0	2.286	2.065	52.45
LHL 750B 09					.680	17.27		.125	3.18	4	101.60	177.60	80.56	120.0	2.143	2.400	60.96
LHL 750B 10					.655	16.89		.125	3.18	4 1/2	114.30	186.48	84.59	112.0	2.000	2.750	69.85
LHL 750B 11					.655	16.64		.125	3.18	5	127.00	192.40	87.27	104.0	1.857	3.095	78.61
LHL 750B 12					.650	16.51		.125	3.18	5 1/2	139.70	195.36	88.61	96.0	1.714	3.420	86.87
LHL 750B 13					.675	17.15		.125	3.18	6	152.40	177.60	80.56	80.0	1.429	3.560	90.42

INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA LOS RESORTES HEFTY^{MR}

PRECIO: Para cotizar hasta 1000 resortes visite www.leepring.com; para más de 1000 resortes, contacte a Lee Spring.

CALCULOS: *Diámetro Interior= Diámetro Exterior menos 2 veces el diámetro del alambre.


RANGO DE TEMPERATURA: Alambre de Piano (M) - hasta 200° F; Cromo Silicio (C) - hasta 400° F

RESORTES HEFTY^{MR} SERIE DE CARGA MEDIA (COLOR MORADO)

ALAMBRE REDONDO • Alambre de Piano (M) o Cromo Silicio (C) (Rango Ideal de Funcionamiento: 20% a 25% de Longitud sin Carga)

NUMERO DE PARTE LEE	DIAMETRO DEL AGUJERO		DIAMETRO DEL PERNO		DIAMETRO EXTERIOR*		MATERIAL	DIAMETRO DEL ALAMBRE		LONGITUD SIN CARGA		CARGA A DEFLEXION DEL 50%		CONSTANTE		ALTURA SOLIDA	
	PULG.	MM	PULG.	MM	PULG.	MM		PULG.	MM	PULG.	MM	LBS.	KG	LBS/PULG.	KG/MM	PULG.	MM
LHL 1000B 01	1	25.40	1/2	12.70	.940	23.88	C	.148	3.76	1	25.40	229.40	104.06	620.0	11.072	.630	16.00
LHL 1000B 02					.955	24.26		.156	3.96	1 1/4	31.75	259.00	117.48	560.0	10.000	.780	19.81
LHL 1000B 03					.910	23.11		.156	3.96	1 1/2	38.10	275.28	124.87	496.0	8.858	.940	23.88
LHL 1000B 04					.945	24.00		.162	4.11	1 3/4	44.45	284.90	129.23	440.0	7.858	1.090	27.69
LHL 1000B 05					.950	24.13		.162	4.11	2	50.80	272.32	123.52	368.0	6.572	1.225	31.12
LHL 1000B 06					.945	24.00		.162	4.11	2 1/2	63.50	266.40	120.84	288.0	5.143	1.495	37.97
LHL 1000B 07					.945	24.00		.162	4.11	3	76.20	257.52	116.81	232.0	4.143	1.780	45.21
LHL 1000B 08					.910	23.11		.162	4.11	3 1/2	88.90	279.72	126.88	216.0	3.857	2.110	53.59
LHL 1000B 09					.915	23.24		.162	4.11	4	101.60	272.32	123.52	184.0	3.286	2.380	60.45
LHL 1000B 10					.935	23.75		.162	4.11	4 1/2	114.30	253.08	114.80	152.0	2.714	2.620	66.55
LHL 1000B 11					.915	23.24		.162	4.11	5	127.00	266.40	120.84	144.0	2.572	2.945	74.80
LHL 1000B 12					.920	23.37		.162	4.11	5 1/2	139.70	260.48	118.15	128.0	2.286	3.215	81.66
LHL 1000B 13					.935	23.75		.162	4.11	6	152.40	248.64	112.78	112.0	2.000	3.440	87.38
LHL 1250B 01	1 1/4	31.75	5/8	15.88	1.200	30.48	C	.195	4.95	1 1/2	38.10	402.38	182.52	725.0	12.947	.945	24.00
LHL 1250B 02					1.190	30.23		.195	4.95	1 3/4	44.45	388.50	176.22	600.0	10.715	1.080	27.43
LHL 1250B 03					1.160	29.46		.195	4.95	2	50.80	399.60	181.26	540.0	9.643	1.235	31.37
LHL 1250B 04					1.195	30.35		.207	5.26	2 1/2	63.50	462.50	209.79	500.0	8.929	1.555	39.50
LHL 1250B 05					1.165	29.59		.207	5.26	3	76.20	477.30	216.50	430.0	7.679	1.865	47.37
LHL 1250B 06					1.160	29.46		.207	5.26	3 1/2	88.90	472.68	214.40	365.0	6.518	2.150	54.61
LHL 1250B 07					1.160	29.46		.207	5.26	4	101.60	466.20	211.47	315.0	5.625	2.425	61.60
LHL 1250B 08					1.145	29.08		.207	5.26	4 1/2	114.30	474.52	215.24	285.0	5.090	2.750	69.85
LHL 1250B 09					1.140	28.96		.207	5.26	5	127.00	471.75	213.98	255.0	4.554	3.065	77.85
LHL 1250B 10					1.150	29.21		.207	5.26	5 1/2	139.70	457.88	207.69	225.0	4.018	3.320	84.33
LHL 1250B 11					1.150	29.21		.207	5.26	6	152.40	455.10	206.43	205.0	3.661	3.605	91.57
LHL 1500B 01	1 1/2	38.10	3/4	19.05	1.425	36.20	C	.234	5.94	2	50.80	551.30	250.07	745.0	13.304	1.250	31.75
LHL 1500B 02					1.415	35.94		.243	6.17	2 1/2	63.50	647.50	293.70	700.0	12.501	1.570	39.88
LHL 1500B 03					1.410	35.81		.243	6.17	3	76.20	621.60	281.96	560.0	10.000	1.865	47.37
LHL 1500B 04					1.415	35.94		.250	6.35	3 1/2	88.90	683.76	310.15	528.0	9.429	2.190	55.63
LHL 1500B 05					1.385	35.18		.250	6.35	4	101.60	710.40	322.24	480.0	8.572	2.505	63.63
LHL 1500B 06					1.370	34.80		.250	6.35	4 1/2	114.30	719.28	326.26	432.0	7.715	2.820	71.63
LHL 1500B 07					1.390	35.31		.250	6.35	5	127.00	680.80	308.81	368.0	6.572	3.085	78.36
LHL 1500B 08					1.370	34.80		.250	6.35	5 1/2	139.70	700.04	317.54	344.0	6.143	3.415	86.74
LHL 1500B 09					1.385	35.18		.250	6.35	6	152.40	674.88	306.12	304.0	5.429	3.670	93.22
LHL 2000B 01	2	50.80	1	25.40	1.950	49.53	C	.312	7.92	2 1/2	63.50	948.13	430.07	1025.0	18.304	1.570	39.88
LHL 2000B 02					1.900	48.26		.312	7.92	3	76.20	943.50	427.97	850.0	15.179	1.880	47.75
LHL 2000B 03					1.840	46.74		.312	7.92	3 1/2	88.90	997.15	452.30	770.0	13.751	2.180	55.37
LHL 2000B 04					1.830	46.48		.312	7.92	4	101.60	982.72	445.76	664.0	11.858	2.460	62.48
LHL 2000B 05					1.800	45.72		.312	7.92	4 1/2	114.30	999.00	453.14	600.0	10.715	2.785	70.74
LHL 2000B 06					1.950	49.53		.331	8.41	5	127.00	1036.00	469.93	560.0	10.000	3.080	78.23
LHL 2000B 07					1.950	49.53		.331	8.41	5 1/2	139.70	1025.64	465.23	504.0	9.000	3.345	84.96
LHL 2000B 08					1.930	49.02		.331	8.41	6	152.40	1047.84	475.30	472.0	8.429	3.635	92.33

RESORTES HEFTY



INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA LOS RESORTES HEFTY^{MR}

PRECIO: Para cotizar hasta 1000 resortes visite www.lespring.com; para más de 1000 resortes, contacte a Lee Spring .

CALCULOS: *Diámetro Interior= Diámetro Exterior menos 2 veces el diámetro del alambre.

RANGO DE TEMPERATURA: Alambre de Piano (M) - hasta 200° F; Cromo Silicio (C) - hasta 400° F