



Los Resortes Ondulados pueden ser utilizados en lugar de los resortes convencionales de alambre redondo en ambientes de espacio reducido. Generalmente ocupan de un 30% a un 50% del espacio de la altura comprimida de los resortes de alambre redondo equivalentes, ofreciendo las mismas especificaciones de carga y deflexión.

Capacidades Completas

Dimensiones:




- Rango de Espesor .006" - .039"
- Pared Radial 0.024" – 0.230"
- Rango de Diámetro Exterior: .250" – 5.00"

Configuraciones:

- Regular (ondulado) ● Extremos Planos (Laina)

Materiales:

- Acero Inoxidable 17-7
- Acero Inoxidable 316
- Acero al Carbón



INDICAR LAS UNIDADES DE MEDIDA (PULG. & LBS.), (MM & KG)

1. MATERIAL _____
2. GROSOR DEL ALAMBRE _____
3. PARED RADIAL _____
4. ESTILO DE EXTREMOS: OPT LH RH
 DIAMETRO EXTERIOR _____
 DIAMETRO INTERIOR _____
5. ALTURA LIBRE: _____
6. CONSTANTE _____ +/- _____ ENTRE _ &
7. CARGA 1 _____ +/- _____ @ _____
8. CARGA 2 _____ +/- _____ @ _____
9. DIAMETRO DEL AGUJERO _____
10. DIAMETRO DE POSTE _____
11. CANTIDAD DE VUELTAS _____
12. ONDAS POR VUELTA _____
13. CUADRATURA _____
14. ACABADO _____
15. FRECUENCIA DE COMPRESION
 _____ CICLOS/SEG. & RANGO DE OPERACION
 _____ PULG. A _____ PULG. DE LONGITUD
16. TEMP. DE OPERACIO. _____ °F
17. OTROS: _____

COMPañIA: _____

DIRECCION: _____

CIUDAD: _____

ESTADO: _____ C.P.: _____

R.F.C. _____

CONTACTO: _____

TELEFONO: _____

FAX: _____

EMAIL: _____

CANTIDAD A COTIZAR: _____

USO FINAL O APLICACION: _____

RESORTES A TUS MEDIDAS